



FZ110N



## Dörr med siktruta 550B 950H

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

|       |     |
|-------|-----|
| Höjd  | 919 |
| Bredd | 519 |
| Djup  | 12  |

#### Skydd, dörr

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Dörr/lock transparent | Ja                        |
| Antal dörrar          | 1                         |
| Dörrtyp skåp          | Deldörr                   |
| Typ av handtag        | Klaffhandtag med mekanism |
| Antal lås             | 1                         |

#### Material

|            |                |
|------------|----------------|
| RAL-kod    | 9010           |
| Färg       | Vit            |
| Material   | Stål           |
| Behandling | Pulverlackerad |

#### Arkitektur

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Skåpets dörrposition | Höger |
|----------------------|-------|

#### Säkerhet

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Kapslingsklass (IP) | IP44     |
| Låstyp              | Låsstång |

#### Utrustning

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Antal sektioner i bredd | 2 |
| Antal rader             | 6 |