



FZ196N

## Dörr höger för FP22TN2

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	1819
Bredd	519
Djup	12

#### Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Nej
Antal dörrar	1
Dörrtyp skåp	Stoppdörr
Typ av handtag	Klaffhandtag med mekanism
Antal lås	1

#### Material

RAL-kod	9010
Färg	Vit
Material	Stål
Behandling	Pulverlackerad

#### Arkitektur

Skåpets dörrposition	Höger
----------------------	-------

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP44
Låstyp	Låsstång

#### Utrustning

Antal sektioner i bredd	2
-------------------------	---