



G4761

Anslutningsladd BR 5m Stickpropp Wago 3-p

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

Spänning

Max. driftspänning (U _{max})	250
Märkspänning	230 - 230
Märkstötspänning	4

Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

Kabel

Kabeldiameter	11
Kabel kontinuerligt temperaturtålig till	70

Anslutning

Ledararea	1,50 - 1,50
Anslutning/anslutningstyp	Wago Winsta
Antal ledningar	3

Skydd, dörr

Låsbar	Nej
--------	-----

Utrustning

Mekanisk kodning	Ja
Kabeltyp sida 1	Plug
Kabeltyp sida 2	Plug
Kabeltyp	Andlutningskabel för enheten

Användningsförhållanden

Föreningegrad enligt IEC 60664/IEC 60947-2	3
--	---

Material

Färg	Svart
Färg anslutning	Svart

Ström

Brandlast	3,41
-----------	------

Resistans

Kontinuitetsmotstånd	1
----------------------	---