



GD102E

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Märkspänning	230 - 230
--------------	-----------

#### Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Utanpåliggande montering

#### Elektrisk ström

Märkström	32
-----------	----

#### Utrustning

Antal skenor	1
Antal rader	1
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Nej
Har jordanslutningsblock	Nej
Har monteringsplatta	Nej

#### Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

#### Funktioner

Har skyddshuvudbrytare	Nej
Med kabelgenomföringar	Ja

#### Dimensioner

Höjd	160
Bredd	55
Djup	82
Antal breddenheter	2

#### Skydd, dörr

Antal lås	0
Dörr/lock transparent	Nej

#### Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

#### Material

Material	Plast
RAL-kod	9010

Färg

Vit

**Säkerhet**

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås
Glödtråds test	750