




GD104N



Minikappling 1 Rad, 4 moduler

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 - 230
--------------	-----------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Utanpåliggande montering

Elektrisk ström

Märkström	40
-----------	----

Utrustning

Antal skenor	1
Antal rader	1
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja
Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Funktioner

Har skyddshuvudbrytare	Nej
Med kabelgenomföringar	Ja

Dimensioner

Höjd	180
Bredd	110
Djup	82
Antal breddenheter	4

Skydd, dörr

Antal lås	0
Dörr/lock transparent	Nej

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Material

Material	Plast
----------	-------

RAL-kod	9010
Färg	Vit
Säkerhet	
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås
Glödtråds test	750