



GD106E

## Tekniska egenskaper

### Spänning

|              |           |
|--------------|-----------|
| Märkspänning | 230 - 230 |
|--------------|-----------|

### Installation, montering

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej                      |
| Montering på                    | Utanpåliggande montering |

### Elektrisk ström

|           |    |
|-----------|----|
| Märkström | 50 |
|-----------|----|

### Utrustning

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Antal skenor                | 1   |
| Antal rader                 | 1   |
| Antal sektioner i bredd     | 1   |
| Med lås                     | Nej |
| Har neutralanslutningsblock | Nej |
| Har jordanslutningsblock    | Ja  |
| Har monteringsplatta        | Nej |

### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 6 |
|---------------|---|

### Funktioner

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Har skyddshuvudbrytare | Nej |
| Med kabelgenomföringar | Ja  |

### Dimensioner

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Höjd               | 180 |
| Bredd              | 146 |
| Djup               | 82  |
| Antal breddenheter | 6   |

### Skydd, dörr

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Antal lås             | 0   |
| Dörr/lock transparent | Nej |

### Anslutning

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ av montering | Skruvmontering |
|------------------|----------------|

### Material

|          |       |
|----------|-------|
| Material | Plast |
| RAL-kod  | 9010  |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Färg                | Vit                |
| <b>Säkerhet</b>     |                    |
| Skyddsklass         | Isoleringsklass II |
| Slagtålighet IK     | IK05               |
| Kapslingsklass (IP) | IP30               |
| Låstyp              | Utan lås           |
| Glödtråds test      | 750                |