



GD108N

:hager

Minikapsling 1 Rad, 8 moduler

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 230 - 230

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation Nej

Montering på Utanpåliggande montering

Elektrisk ström

Märkström 63

Utrustning

Antal skenor 1

Antal rader 1

Antal sektioner i bredd 1

Med lås Nej

Har neutralanslutningsblock Ja

Har jordanslutningsblock Ja

Har monteringsplatta Nej

Kapacitet

Antal moduler 8

Funktioner

Har skyddshuvudbrytare Nej

Med kabelgenomföringar Ja

Dimensioner

Höjd 180

Bredd 182

Djup 82

Antal breddenheter 8

Skydd, dörr

Antal lås 0

Dörr/lock transparent Nej

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Material

Material Plast

RAL-kod	9010
Färg	Vit
Säkerhet	
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås
Glödtråds test	750