



GD113S

:hager

## Kapsling 1 x 13 moduler i plast

### Tekniska egenskaper

#### Installation, montering

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Montering på | Utanpåliggande montering |
|--------------|--------------------------|

#### Elektrisk ström

|           |    |
|-----------|----|
| Märkström | 63 |
|-----------|----|

#### Utrustning

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Antal skenor                | 1   |
| Antal rader                 | 1   |
| Antal sektioner i bredd     | 1   |
| Med lås                     | Nej |
| Har neutralanslutningsblock | Ja  |
| Har jordanslutningsblock    | Ja  |
| Har monteringsplatta        | Ja  |

#### Kapacitet

|               |    |
|---------------|----|
| Antal moduler | 13 |
|---------------|----|

#### Funktioner

|                        |    |
|------------------------|----|
| Med kabelgenomföringar | Ja |
|------------------------|----|

#### Dimensioner

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Höjd               | 250 |
| Bredd              | 250 |
| Djup               | 103 |
| Antal breddenheter | 13  |

#### Skydd, dörr

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Antal dörrar          | 0   |
| Antal lås             | 0   |
| Dörr/lock transparent | Nej |

#### Material

|          |       |
|----------|-------|
| Material | Plast |
| RAL-kod  | 9010  |
| Färg     | Vit   |

#### Säkerhet

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Slagtålighet IK     | IK05     |
| Kapslingsklass (IP) | IP30     |
| Låstyp              | Utan lås |

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

