



GD218S

:hager

## Kapsling 2 x 18 moduler i plast

### Tekniska egenskaper

#### Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Utanpåliggande montering

#### Elektrisk ström

Märkström	63
-----------	----

#### Utrustning

Antal skenor	2
Antal rader	2
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har monteringsplatta	Ja

#### Kapacitet

Antal moduler	36
---------------	----

#### Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

#### Dimensioner

Höjd	375
Bredd	355
Djup	103
Antal breddenheter	18

#### Skydd, dörr

Antal dörrar	0
Antal lås	0
Dörr/lock transparent	Nej

#### Material

Material	Plast
RAL-kod	9010
Färg	Vit

#### Säkerhet

Skyddsklass	Isolationsklass II endast med tillbehör
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

