




GD318S



Kapsling 3 x 18 moduler i plast

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Utanpåliggande montering

Elektrisk ström

Märkström	63
-----------	----

Utrustning

Antal skenor	3
Antal rader	3
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har monteringsplatta	Ja

Kapacitet

Antal moduler	54
---------------	----

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	500
Bredd	355
Djup	103
Antal breddenheter	18

Skydd, dörr

Antal dörrar	0
Antal lås	0
Dörr/lock transparent	Nej

Material

Material	Plast
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Säkerhet

Skyddsklass	Isolationsklass II endast med tillbehör
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

