



HA304

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	80
-----------	----

Anslutning

Area solid ledare	50 mm ² max.
-------------------	-------------------------

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	800
-----------------------------------	-----

Nominell impulsskyddsspänning U_{imp}	8000
---	------

Ström

Förlusteffekt per pol vid I_n	2
---------------------------------	---

Total effektförlust vid nominell märkström	6,10
--	------

Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	52000
--	-------

Utrustning

Motordrift valbar	Nej
-------------------	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70
------------------	----------

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Arkitektur

Antal poler	3P
-------------	----

Styr/manöverelement	Kort tumgrepp
---------------------	---------------