



HA305

Lastbrytare 100A 3-Polig

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	100
-----------	-----

Anslutning

Area solid ledare	50 mm ² max.
-------------------	-------------------------

Spänning

Nominell isolationsspänning U _i	800
Nominell impulsskyddspänning U _{imp}	8000

Ström

Förlusteffekt per pol vid I _n	3,10
Total effektförlust vid nominell märkström	9,30
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	65000

Utrustning

Motordrift valbar	Nej
-------------------	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70
------------------	----------

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Arkitektur

Antal poler	3P
Styr/manöverelement	Kort tumgrepp