



HA354

Lastbrytare 250A, 3-polig

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	250
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw IEC 60947	9

Arkitektur

Antal poler	3
Styr/manöverelement	Långt tumgrepp
Enhetens konstruktionstyp	Fast

Dimensioner

Höjd	160
Bredd	180
Djup	130

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

Anslutning

Area solid ledare	150 mm ²
Area flexibel ledare	120 mm ²

Spänning

Nominell isolationsspänning U _i	800
Nominell impulsstyddspänning U _{imp}	8000

Ström

Förlusteffekt per pol vid I _n	5,80
Total effektförlust vid nominell märkström	17,40
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	164000

Kontroller och indikatorer

Integrerad motordrift	Nej
-----------------------	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70
------------------	----------