



HA358

Lastbrytare 630A, 3-polig

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	630
Märkkorttidsströmställfasthet Icw IEC 60947	13

Arkitektur

Antal poler	3
Styr/manöverelement	Långt tumgrepp
Enhetens konstruktionstyp	Fast

Dimensioner

Höjd	260
Bredd	230
Djup	165

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

Anslutning

Area solid ledare	2x 300 mm ²
Area flexibel ledare	185 mm ²

Spänning

Nominell isolationsspänning U _i	1000
Nominell impulsstyddspänning U _{imp}	8000

Ström

Förlusteffekt per pol vid I _n	30,90
Total effektförlust vid nominell märkström	92,70
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	414000

Kontroller och indikatorer

Integrerad motordrift	Nej
-----------------------	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70
------------------	----------