


HA407



## Tekniska egenskaper

### Elektrisk ström

Märkström	160
-----------	-----

### Anslutning

Area solid ledare	95 mm <sup>2</sup>
-------------------	--------------------

### Spänning

Nominell isolationsspänning U <sub>i</sub>	800
--	-----

Nominell impulsskyddsspänning U <sub>imp</sub>	8000
--	------

### Ström

Förlusteffekt per pol vid I <sub>n</sub>	3,30
--	------

Total effektförlust vid nominell märkström	9,90
--	------

Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	105000
--	--------

### Utrustning

Motordrift valbar	Nej
-------------------	-----

### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70
------------------	----------

### Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

### Arkitektur

Antal poler	4P
-------------	----

Styr/manöverelement	Kort tumgrepp
---------------------	---------------