



HAC410

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	100
Acceptabel märkdriftström vid AC21	100
Acceptabel märkdriftström AC21 i kategori B	100
Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B	100
Acceptabel märkdriftström vid AC23 i kategori A	80
Acceptabel märkdriftström AC23 i kategori B	80
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw 1s IEC 60947	1,50
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw IEC 60947	1,50

Arkitektur

Antal poler	4P
Styr/manöverelement	Kort tumgrepp
Antal poler	4

Anslutning

Area solid ledare	35 mm ²
Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	800
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	8000
Märkdriftspänning Ue	380 - 415

Ström

Förlusteffekt per pol vid In	4
Total effektförlust vid nominell märkström	16
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	65000
Nominell effekt under 400 V AC AC23	36000

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	3,5 - 3,85
-----------------------------	------------

Utrustning

Motordrift valbar	Nej
Antal växlande hjälpkontakter	0
Antal öppnande hjälpkontakter	0

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70
------------------	----------

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Funktioner

Är backbrytare	Nej
----------------	-----

Utförande som nödstoppsinstallation	Nej
-------------------------------------	-----

Utförande som huvudbrytare	Ja
----------------------------	----

Utförande som service-/reparationsbrytare	Ja
---	----

Utförande som säkerhetsbrytare	Ja
--------------------------------	----

Utförande som kompakt frånskiljare	Ja
------------------------------------	----

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---