



HBA125H

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	125
Nominell felström I _{dn}	30, 100, 300, 1000, 3000, 6000

Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

Säkerhet

Läckströmstyp	A HI
---------------	------

Spänning

Nominell isolationsspänning U _i	500
Nominell impulsskyddsspänning U _{imp}	6000

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	2,5 - 95,0
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	2,5 - 70,0