



HBT160H

## Jordfelsblock P250 4P 160A I<sub>dn</sub> 30 mA till 6 A stegvis inställbar jordfelsström

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	160
Nominell felström I <sub>dn</sub>	30, 100, 300, 1000, 3000, 6000

#### Arkitektur

Antal poler	4
-------------	---

#### Säkerhet

Läckströmstyp	A
---------------	---

#### Spänning

Nominell isolationsspänning U <sub>i</sub>	500
Nominell impulsskyddsspänning U <sub>imp</sub>	6000

#### Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	35 - 185
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	35 - 150