



HBT250H

Jordfelsblock P250 4P 250A I_{dn} 30 mA till 6 A stegvis inställbar jordfelsström

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	250
Nominell felström I _{dn}	30, 100, 300, 1000, 3000, 6000

Arkitektur

Antal poler	4
-------------	---

Säkerhet

Läckströmstyp	A
---------------	---

Spänning

Nominell isolationsspänning U _i	500
Nominell impulsskyddsspänning U _{imp}	6000

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	35 - 185
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	35 - 150