



HCA125H

Lastbrytare 3-Polig, 125A

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	125
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw IEC60947	2

Arkitektur

Antal poler	3
Styr/manöverelement	Vippa

Anslutning

Area solid ledare	4 - 95 mm ²
Area flexibel ledare	4 - 70 mm ²

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	690
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	8000

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Funktioner

Utlösningseenhet	Omkopplare
------------------	------------