



HCA161H

## Lastbrytare 4-Polig, 160A

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Märkström                                 | 160 |
| Märkkorttidsströmhållfasthet Icw IEC60947 | 2   |

#### Arkitektur

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Antal poler         | 4     |
| Styr/manöverelement | Vippa |

#### Anslutning

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Area solid ledare    | 4 - 95 mm <sup>2</sup> |
| Area flexibel ledare | 4 - 70 mm <sup>2</sup> |

#### Spänning

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Nominell isolationsspänning Ui     | 690  |
| Nominell impulsskyddsspänning Uimp | 8000 |

#### Frekvens

|          |         |
|----------|---------|
| Frekvens | 50 - 60 |
|----------|---------|

#### Funktioner

|                  |            |
|------------------|------------|
| Utlösningseenhet | Omkopplare |
|------------------|------------|