



HCE800H

Lastbrytare serie h1000 3-Polig 800A

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	800
-----------	-----

Arkitektur

Antal poler	3
Styr/manöverelement	Vippa

Anslutning

Area solid ledare	2x 240 mm ²
Area flexibel ledare	2x 240 mm ²

Spänning

Nominell isolationsspänning U _i	800
Nominell impulsstyddspänning U _{imp}	8000

Utlösning

Svarstid vid öppning	10
----------------------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Utrustning

Motordrift valbar	Ja
-------------------	----

Funktioner

Utlösningseenhet	Omkopplare
------------------	------------

Ström

Förlusteffekt per pol vid I _n	49,60
Total effektförlust vid nominell märkström	148,80
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	526000

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70
------------------	----------

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP4X
---------------------	------