



HCS160AC

Lastbrytare h3+ P160 3P 160A CTC

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	160
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw IEC60947	2

Arkitektur

Antal poler	3
Styr/manöverelement	Vippa

Anslutning

Area solid ledare	6 - 95 mm ²
Area flexibel ledare	6 - 70 mm ²

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	800
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	8000

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Funktioner

Utlösningseenhet	Omkopplare
------------------	------------