



HCT250AR

Lastbrytare h3+ P250 3P 250A FTC

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	250
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw IEC60947	3,60

Arkitektur

Antal poler	3
Styr/manöverelement	Vippa

Anslutning

Area solid ledare	35 - 185 mm ²
Area flexibel ledare	35 - 150 mm ²

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	800
Nominell impulsskyddsspänning U_{imp}	8000

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Funktioner

Utlösningssenhet Omkopplare