



HFD312

Säkringslastbrytare strl 00 125A, 3-polig

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	125
-----------	-----

Arkitektur

Antal poler	3
Styr/manöverelement	Roterande dörrvred

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	750
-----------------------------------	-----

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	60,90
Förlusteffekt per pol vid I_n	20,30
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	82000

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

Säkring

Säkringsstorlek	NH00
-----------------	------

Dimensioner

Höjd	162
Bredd	148

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----