



HHA026H

Effektbrytare X160 4-Polig 25kA 25A

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	25
Högsta nominell kortslutningsbrytkapacitet Icu under 400 V AC IEC 60947-2	25
Högsta nominell kortslutningsbrytkapacitet Icu under 240 V AC IEC 60947-2	35
Nominell service brytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2	25
Nominell service brytförmåga Ics 400 V AC enligt IEC 60947-2	20

Arkitektur

Antal poler	4
-------------	---

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	800
Nominell isolationsspänning Ui	690
Märkdriftspänning Ue	220 - 415

Funktioner

Utlösningseenhet	TM x
------------------	------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	13,70
--------------------------------------------	-------

Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	1000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	4000

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP4X
---------------------	------

Anslutning

Area flexibel ledare	4 - 70 mm ²
Area solid ledare	4 - 95 mm ²
Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	6 - 6
Monteringsläge/anslutningsläge	Framsida

Dimensioner

Höjd	130
Bredd	100
Djup	68