



HHA101H

## Effektbrytare X160 4-Polig 25kA 100A

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	100
Högsta nominell kortslutningsbrytkapacitet Icu under 400 V AC IEC 60947-2	25
Högsta nominell kortslutningsbrytkapacitet Icu under 240 V AC IEC 60947-2	35
Nominell service brytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2	25
Nominell service brytförmåga Ics 400 V AC enligt IEC 60947-2	20

#### Arkitektur

Antal poler	4
-------------	---

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

#### Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	800
Nominell isolationsspänning Ui	690
Märkdriftspänning Ue	220 - 415

#### Funktioner

Utlösningseenhet	TM x
------------------	------

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	35,70
--	-------

#### Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	1000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	4000

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP4X
---------------------	------

#### Anslutning

Area flexibel ledare	4 - 70 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal

#### Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	6 - 6
Monteringsläge/anslutningsläge	Framsida

**Skydd, dörr**

---

Låsbar	Ja
--------	----

**Dimensioner**

---

Höjd	130
------	-----

---

Bredd	100
-------	-----

---

Djup	68
------	----