



HNA025H

## Effektbrytare X160 3-Polig 40kA 25A

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Märkström                                                                | 25 |
| Högsta nominell kortslutningsbrytkapacitet Icu under 400 V AC IEC60947-2 | 40 |
| Högsta nominell kortslutningsbrytkapacitet Icu under 240 V AC IEC60947-2 | 85 |
| Nominell service brytförmåga Ics 230 V AC enligt IEC60947-2              | 40 |
| Nominell service brytförmåga Ics 400 V AC enligt IEC60947-2              | 20 |

#### Arkitektur

|             |   |
|-------------|---|
| Antal poler | 3 |
|-------------|---|

#### Frekvens

|          |         |
|----------|---------|
| Frekvens | 50 - 60 |
|----------|---------|

#### Spänning

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Nominell impulsskyddspänning Uimp | 8000      |
| Nominell isolationsspänning Ui    | 690       |
| Märkdriftspänning Ue              | 220 - 415 |

#### Funktioner

|                  |      |
|------------------|------|
| Utlösningseenhet | TM x |
|------------------|------|

#### Ström

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 13,70 |
|--------------------------------------------|-------|

#### Uthållighet

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar) | 1000 |
| Mekanisk livslängd (omkopplingar)         | 4000 |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP4X |
|---------------------|------|

#### Anslutning

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Area flexibel ledare      | 4 - 70 mm <sup>2</sup> |
| Area solid ledare         | 4 - 95 mm <sup>2</sup> |
| Anslutning/anslutningstyp | Skruvterminal          |

#### Installation, montering

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nominellt åtdragningsmoment    | 6 - 6    |
| Monteringsläge/anslutningsläge | Framsida |

#### Dimensioner

|       |     |
|-------|-----|
| Höjd  | 130 |
| Bredd | 75  |
| Djup  | 68  |