

HNA041H

Effektbrytare X160 4-Polig 40kA 40A

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	40 A
Högsta nominell kortslutningsbrytkapacitet Icu under 400 V AC IEC 60947-2	40 kA
Högsta nominell kortslutningsbrytkapacitet Icu under 240 V AC IEC 60947-2	85 kA
Nominell service brytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2	40 kA
Nominell service brytförmåga Ics 400 V AC enligt IEC 60947-2	20 kA

Arkitektur

Antal poler	4
-------------	---

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Spänning

Nominell impulsskyddsspänning Uimp	8000 V
Nominell isolationsspänning Ui	690 V
Märkdriftspänning Ue	220 - 415 V

Funktioner

Utlösningseenhet	TM x
------------------	------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	11 W
--	------

Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	1000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	4000

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP4X
---------------------	------

Anslutning

Area flexibel ledare	4 - 70 mm ²
Area solid ledare	4 - 95 mm ²
Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	6 - 6 N
Monteringsläge/anslutningsläge	Framsida

Dimensioner

Höjd	130 mm
Bredd	100 mm
Djup	68 mm
