



HTC310H

## COM Modul MODbus utan ingångar

### Tekniska egenskaper

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70
Förvarings-/transporttemperatur	-35 - 70

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

#### Spänning

Typ av matarspänning	DC
Driftspänning	24 - 24

#### Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
Area för digital utgång	1,50 - 1,50
Kabelarea digital ingång	1,50 - 1,50

#### Installation, montering

Montering på	DIN-skena
--------------	-----------