



HTC320H

COM Modul med in och utgångar

Tekniska egenskaper

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70
Förvarings-/transporttemperatur	-35 - 70

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Spänning

Typ av matarspänning	DC
Driftspänning	24 - 24

Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
Area för digital utgång	1,50 - 1,50
Kabelarea digital ingång	1,50 - 1,50

Installation, montering

Montering på	DIN-skena
--------------	-----------