



HTG911H

Spänningsförsörjning 24 VDC 2,5A

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

| | |
|--------------|------|
| Utgångsström | 2500 |
|--------------|------|

Funktioner

| | |
|----------------------------|-----|
| Utgående spänning justerad | Nej |
|----------------------------|-----|

Frekvens

| | |
|----------|---------|
| Frekvens | 47 - 63 |
|----------|---------|

Ström

| | |
|----------------------------|-----|
| Strömförbrukning (standby) | 0,3 |
|----------------------------|-----|

Kapacitet

| | |
|---------------|---|
| Antal moduler | 4 |
|---------------|---|

Spänning

| | |
|-----------|---------------|
| Utpänning | 23,28 - 24,72 |
|-----------|---------------|

Användningsförhållanden

| | |
|------------------|----------|
| Driftstemperatur | -10 - 70 |
|------------------|----------|

Anslutning

| | |
|---------------------------|---------------|
| Anslutning/anslutningstyp | Skruvterminal |
|---------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------|---------------|
| Anslutning/anslutningstyp | Skruvterminal |
|---------------------------|---------------|