



HXA026H

Signalkont vxl 125 V P160 P250

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	0,10
Märkström 230 V AC15	0,10

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	quickconnect
Typ av montering	Klickmontage
Anslutningstyp	1NC+1NO
Area flexibel ledare	0.5 - 1.25 mm ²
Area solid ledare	0.5 - 1.25 mm ²

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	1500
Typ av matarspänning	AC/DC

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	3
--	---

Utrustning

Antal INV kontakter	0
Antal öppnande kontakter	1

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP4X
---------------------	------