



KD303M



Fasskena 3-Polig f 3 motorskyddsbr

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	63
-----------	----

Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

Dimensioner

Längd	132
-------	-----

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	4500
-----------------------------------	------

Anslutning

Area solid ledare	10 mm ²
-------------------	--------------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55
------------------	----------

Kapacitet

Antal moduler	7,50
---------------	------