



**Fasskena 24moduler 3P+N med 1 moduls mellanrum (L1N+L2N+L3N+1moduls mellanrum)**

#### **Tekniska egenskaper**

##### **Elektrisk ström**

|           |    |
|-----------|----|
| Märkström | 63 |
|-----------|----|

##### **Arkitektur**

|             |   |
|-------------|---|
| Antal poler | 4 |
|-------------|---|

##### **Dimensioner**

|       |     |
|-------|-----|
| Längd | 425 |
|-------|-----|

##### **Spänning**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Nominell impulsskyddspänning Uimp | 4000 |
|-----------------------------------|------|

##### **Anslutning**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Area solid ledare | 10 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|--------------------|

##### **Kapacitet**

|               |    |
|---------------|----|
| Antal moduler | 24 |
|---------------|----|

KDN463BZ