



KH25C

Avgreningsplint,5-Polig,petsäker,4 utgående per pol, Enkelledare 1,5 till 25mm²

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	65,90
Bredd	102,40
Djup	45,50

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	2,80 - 2,80
-----------------------------	-------------

Elektrisk ström

Märkström	80
-----------	----

Arkitektur

Antal poler	5
-------------	---