



KN26N

**N plint, 6x16mm<sup>2</sup>+20x4mm<sup>2</sup>**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

---

|           |    |
|-----------|----|
| Märkström | 63 |
|-----------|----|

**Arkitektur**

---

|             |   |
|-------------|---|
| Antal poler | 1 |
|-------------|---|

**Dimensioner**

---

|      |    |
|------|----|
| Höjd | 33 |
|------|----|

---

|       |     |
|-------|-----|
| Bredd | 105 |
|-------|-----|

---

|      |    |
|------|----|
| Djup | 34 |
|------|----|

**Spänning**

---

|              |           |
|--------------|-----------|
| Märkspänning | 230 - 230 |
|--------------|-----------|

**Material**

---

|      |     |
|------|-----|
| Färg | Blå |
|------|-----|