




L2212



## Kabelkanal VK 10x10mm, 0,25 m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Höjd                    | 10   |
| Bredd                   | 10   |
| Längd                   | 250  |
| Slitsbredd/Öppningsmått | 8    |
| Slitsbredd              | 4,50 |

#### Utrustning

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Skyddad vid leverans | Nej |
|----------------------|-----|

#### Material

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Material | Polyamider (PA) |
| Färg     | Ljusgrå         |

#### Funktioner

|                   |    |
|-------------------|----|
| Är självsläckande | Ja |
|-------------------|----|

#### Standarder

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Flamskyddsklass enl. UL94 | V0 |
|---------------------------|----|

#### Arkitektur

|          |    |
|----------|----|
| Flexibel | Ja |
|----------|----|

#### Konfiguration

|          |         |
|----------|---------|
| Sidovägg | Slitsad |
|----------|---------|

#### Anslutning

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Typ av montering | Självhäftande |
|------------------|---------------|