




LF1001009010



**Kanal 1-fack, f-vit LF10010-0-9010**

**Tekniska egenskaper**

**Dimensioner**

Höjd	10
Bredd	12
Längd	2000
Inre area	84 - 84

**Kapacitet**

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	0
---	---

**Material**

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9010
Färg	Vit

**Säkerhet**

Slagtålighet IK	IK06
Kapslingsklass (IP)	IP30

**Standarder**

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur	-5 - 60
------------------	---------

**Anslutning**

Skarv	Utan koppling
-------	---------------

**Utrustning**

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 1
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Nej
Med skyddsfilm	Nej