




LF1501507035



## Tekniska egenskaper

### Dimensioner

Höjd	15
Bredd	15
Längd	2000
Inre area	150 - 150

### Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	1
---	---

### Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	7035
Färg	Ljusgrå

### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK06
Kapslingsklass (IP)	IP30

### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60
------------------	---------

### Anslutning

Skarv	Utan koppling
-------	---------------

### Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 1
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Nej
Med skyddsfilm	Nej