



LF2003508014

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	20
Bredd	33
Längd	2000
Inre area	440 - 440

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	2
---	---

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	8014
Färg	Brun

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60
------------------	---------

Anslutning

Skarv	Utan koppling
-------	---------------

Utrustning

Antal partitioner	0
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Nej
Med skyddsfilm	Nej