




LF6006009016



Matarkanal LF 60x57mm, PVC, Vit

Tekniska egenskaper

Dimensioner

| | |
|-----------|-------------|
| Höjd | 60 |
| Bredd | 57 |
| Längd | 2000 |
| Inre area | 2690 - 2690 |

Kapacitet

| | |
|---|----|
| Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater) | 12 |
|---|----|

Material

| | |
|------------|-----------------------|
| Material | Polyvinylklorid (PVC) |
| Behandling | Obehandlad |
| RAL-kod | 9016 |
| Färg | Trafikvit |

Säkerhet

| | |
|---------------------|------|
| Slagtålighet IK | IK07 |
| Kapslingsklass (IP) | IP30 |

Standarder

| | |
|--|-----|
| Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12 | Nej |
|--|-----|

Användningsförhållanden

| | |
|------------------|---------|
| Driftstemperatur | -5 - 60 |
|------------------|---------|

Anslutning

| | |
|-------|----------------------------|
| Skarv | Förutrustad med kopplingar |
|-------|----------------------------|

Utrustning

| | |
|-------------------------------|-----|
| Antal partitioner | 0 |
| Antal anslutbara mellanväggar | 1 |
| Kabelhållare medföljer | Ja |
| Med skyddsfilm | Nej |