



LF6011009016



Matarkanal LF 60x110mm, PVC, Vit

Tekniska egenskaper

Dimensioner

| | |
|-----------|-------------|
| Höjd | 60 |
| Bredd | 110 |
| Längd | 2000 |
| Inre area | 5460 - 5460 |

Kapacitet

| | |
|---|----|
| Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater) | 23 |
|---|----|

Material

| | |
|------------|-----------------------|
| Material | Polyvinylklorid (PVC) |
| Behandling | Obehandlad |
| RAL-kod | 9016 |
| Färg | Trafikvit |

Säkerhet

| | |
|---------------------|------|
| Slagtålighet IK | IK07 |
| Kapslingsklass (IP) | IP30 |

Standarder

| | |
|--|-----|
| Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12 | Nej |
|--|-----|

Användningsförhållanden

| | |
|------------------|---------|
| Driftstemperatur | -5 - 60 |
|------------------|---------|

Anslutning

| | |
|-------|----------------------------|
| Skarv | Förutrustad med kopplingar |
|-------|----------------------------|

Utrustning

| | |
|-------------------------------|-------|
| Antal partitioner | 0 |
| Antal fack | 1 - 4 |
| Antal anslutbara mellanväggar | 3 |
| Kabelhållare medföljer | Ja |
| Med skyddsfilm | Nej |