



LF6019009016



Matarkanal LF 60x190mm, PVC, Vit

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	60
Bredd	190
Längd	2000
Inre area	9060 - 9060

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	38
---	----

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9016
Färg	Trafikvit

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60
------------------	---------

Anslutning

Skarv	Förutrustad med kopplingar
-------	----------------------------

Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 4
Antal anslutbara mellanväggar	3
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej