




LFH6015009016



:hager

## Matarkanal LFH 60x150, Halogenfri, Vit

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	60
Bredd	150
Längd	2000
Inre area	7122 - 7122

#### Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	30
---	----

#### Material

Material	PC - ABS
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9016
Färg	Trafikvit

#### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30

#### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90
------------------	---------

#### Anslutning

Skarv	Förutrustad med kopplingar
-------	----------------------------

#### Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 1
Antal anslutbara mellanväggar	3
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej