


LFS400608VERZ



T-stycke LFS 40x60mm, stål, Förzinkad

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	40
Bredd	60

Tillbehör

Tillbehörstyp	Kapslad
---------------	---------

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Ja
--	----

Material

Material	Stål
Behandling	Förzinkad
Färg	Zink

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP30

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60
------------------	---------

Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
Relaterade Series	LFS 40x60