


LFS601008VERZ



## T-stycke LFS 60x100mm, stål, Försinkad

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	60
Bredd	100

#### Tillbehör

Tillbehörstyp	Kapslad
---------------	---------

#### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Ja
--	----

#### Material

Material	Stål
Behandling	Försinkad
Färg	Zink

#### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP30

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60
------------------	---------

#### Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
Relaterade Series	LFS 60x100