



LFS6015009010



Kanal plåt, fjällvit LFS60150-9010

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	60
Bredd	150
Längd	2000
Inre area	7000 - 7000

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	29
---	----

Material

Material	Stål
Behandling	Lackad
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP30

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90
------------------	---------

Anslutning

Skarv	Kopplingar som separat referens
-------	---------------------------------

Utrustning

Antal partitioner	0
Antal anslutbara mellanväggar	2
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej