



LFS6015009016



## Matarkanal LFS 60x150mm, stål, Vit

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	60
Bredd	150
Längd	2000
Inre area	7000 - 7000

#### Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	29
---	----

#### Material

Material	Stål
Behandling	Lackad
RAL-kod	9016
Färg	Trafikvit

#### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP30

#### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90
------------------	---------

#### Anslutning

Skarv	Kopplingar som separat referens
-------	---------------------------------

#### Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 3
Antal anslutbara mellanväggar	2
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej