



LFS6020009010



## Matarkanal LFS 60x200mm, stål, Vit

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	60
Bredd	200
Längd	2000
Inre area	9770 - 9770

#### Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	41
---	----

#### Material

Material	Stål
Behandling	Lackad
RAL-kod	9010
Färg	Vit

#### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP30

#### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90
------------------	---------

#### Anslutning

Skarv	Kopplingar som separat referens
-------	---------------------------------

#### Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 4
Antal anslutbara mellanväggar	3
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej